

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Objectif Télécentrique SWIR SilverTL™ 0,40X



TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses



Stock **#26-628** **1 In Stock**

- 1 + €1.160⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€1.160,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Silver SWIR Series **Product Family:**

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-871 Sold Separately

Telecentric Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
159.00	Longueur (mm):
159.00	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
45.00	Diamètre Max. (mm):
228	Poids (g):
Anodized Aluminum	Construction:

Propriétés optiques

18mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
16mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
9.00	Cercle Image Max. (mm):
0.033	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
±3	Tolérance Distance de Travail (mm):
>40% @ 40 lp/mm	Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
7 (4)	Nombre d'Éléments (Groupes):
900 - 1700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
<0.015	Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.020	Typical Distortion @ 588nm (%):
0.4X	Grossissement Primaire PMAG:
0.40	Grossissement de l'objectif télécentrique:
103.00	Distance de Travail (mm):
18.0 x 13.5	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/6 - f/22	Ouverture (f/#):
900 - 1700nm BBAR	Traitement:
±3.0 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Profondeur de Champ (mm):
0.4X	Grossissement:
SWIR	Lens Wavelength Range:

Capteur

1/1.8"	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M43 x 0.75 (Female)	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

VISIONNER	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Objectifs bi-télécentriques haute résolution $f/6$ avec options d'éclairage en ligne
- Capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 μm
- Permettent d'éliminer l'erreur de parallaxe dans les applications de mesure
- Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm

Les Objectifs Télécentriques SWR SilverTL™ TECHSPEC® sont conçus avec des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm. Ces objectifs combinent des composants optiques de haute qualité avec une conception simplifiée sans mécanisme de mise au point et dispose d'un diaphragme réglable avec une vis de blocage. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des [Filtres de Vision Industrielle SWIR](#) et un [Éclairage LED SWIR](#). Les Objectifs Télécentriques SWR SilverTL™ TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de filtre avant standard pour l'utilisation de filtres de couleur, de polariseurs, de fenêtres de protection et d'adaptateurs d'éclairage à LED ou les anneaux lumineux à fibre optique. Ces objectifs sont idéaux pour la mesure des semi-conducteurs et les applications de production de vision industrielle en ligne et hors ligne qui nécessitent des mesures précises.

Remarque : Des supports de montage sont disponibles pour s'adapter à la surface de montage de 30 mm de diamètre.