


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs \(Concaves\) de Focalisation](#)

Miroirs Sphériques $\lambda/4$



- Revêtement en Aluminium
- Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
- Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:	Ground	Épaisseur Centrale CT (mm):	3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):	±0.30	Bords:	Ground

Propriétés optiques

Substrat:	N-BK7	Tolérance Distance Focale (%):	±2
Qualité de Surface:	60-40	Précision de Surface:	$\lambda/4$
Traitement:	Protected Aluminum (400-2000nm)	Spécification du Traitement:	$R_{avg} > 85\% @ 400 - 700nm$ $R_{avg} > 90\% @ 400 - 2000nm$
Type de Traitement:	Metal	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 2000

Informations techniques



Produits

Précision de Surface	Dia. (mm)	EFL (mm)	Ouverture (f/#)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
$\lambda/4$	10.00	10.00	f/1	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-231	€40,17 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/4$	10.00	20.00	f/2	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-232	€40,17 Prix sur Quantité	20+ In Stock
$\lambda/4$	10.00	40.00	f/4	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-233	€40,17 Prix sur Quantité	20+ In Stock
$\lambda/4$	15.00	15.00	f/1	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-234	€46,61 Prix sur Quantité	Contact
$\lambda/4$	15.00	30.00	f/2	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-235	€46,61 Prix sur Quantité	5 In Stock
$\lambda/4$	15.00	60.00	f/4	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-236	€46,61 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/4$	20.00	20.00	f/1	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-237	€49,70 Prix sur Quantité	5 In Stock
$\lambda/4$	20.00	40.00	f/2	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-238	€49,70 Prix sur Quantité	Contact
$\lambda/4$	20.00	80.00	f/4	Protected Aluminum (400-2000nm)	#46-239	€49,70 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com