

[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Sources Laser](#) / [Lasers Industriels et d'Alignement](#)

Modules Diodes Lasers Premier



- Rendement stable
- Commande pulsée marche / arrêt
- Modulation linéaire d'amplitude ou de temps
- Basse puissance d'énergie
- EMC/ESD protégé
- Focalisables



Spécifications

Caractéristiques du produit			
Remarque:		Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key	
		Type de Laser:	Diode
Propriétés physiques et mécaniques			
Précision de Pointage (mrad):		≤10 at Factory Set Focus	
Propriétés optiques			
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):		0.25	
Couleur:		Red	
Electrical			
Stabilité de Puissance (%):		<2	
Tolérance Puissance de Sortie (%):		±5	
		Fréquence de Modulation (kHz):	DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)
Connectivité matérielle & interfaçage			
Tension d'Utilisation (V):		5 DC ±5%	
		Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: Not Available China: #59-099
Fils / Connexions Électriques:		red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)	
		Type de Sortie:	Free Space

Informations techniques

Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Taille à la Proche Mise au Point (μm)	Diamètre du Faisceau (mm)	Divergence de Faisceau (mrad)	Numéro de Stock	Prix	Achat
635.00	0.9	<50	2.00	0.35	#57-105	€220,00	3-4 jours
655.00	0.9	<50	2.00	0.35	#57-107	€220,00	3-4 jours
639.00	4	<50	2.00	0.35	#57-106	€250,00	3-4 jours
637.00	4.5	<45	5.5 x 2.5	-	#57-110	€250,00	En Stock
655.00	4.5	<50	2.00	0.35	#57-108	€250,00	Contact
655.00	4.5	<45	5.5 x 2.5	<0.2	#57-112	€250,00	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com