

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Aspnerique Moulee de LightPath 354125 | 11 mm de dia., NA 0,50, BBAR (1050-1600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #33-427 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€79,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€79,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
11.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
10.00 @633nm

Ouverture Numérique NA:
0.5

Substrat: D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 633
Traitement: BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.092
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.64 ±0.40
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: B-K7
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354125
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1050 - 1600
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 7.8
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme