

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 352240 | 9,94 mm de dia., NA de 0,50, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#46-377** FIN DE SÉRIE CONTACT

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€84,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€84,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
9.94 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Substrat: ECO-550
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 780
Traitement : BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement : R _{avg} <1.0% @ 600 - 1050nm
Erreur Asphérique (µm RMS) : Diffraction Limited Transmitted Wavefront
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 8.00
Épaisseur au Bord ET (mm) : 1.56
Épaisseur Centrale CT (mm) : 3.69 ±0.04
f# : 1.00
Biseau : Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 352240
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 600 - 1050
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 5.92
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme