


[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Mesureurs et Détecteurs de Puissance Laser](#) / [Analyse de Faisceau Laser](#)

Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™ See More

by [Coherent®](#)



- Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
- Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
- Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):	68.1 x 79.3 x 40.9 (with LDFFP)	Poids (g):	110 (without cable)
Précision Dimensionnelle:	±1% (typical), ±5% max (over entire spectral and dimensional range)		

Propriétés optiques

Pic d'Intensité:	Recommended: 75-95% of camera saturation
Damage Threshold, By Design:	32 mJ/cm ² @ 1.06µm without Low Distortion Faceplate

Capteur

Gamma:	1.00		
Frame Rate:	27Hz (Live Mode), 10Hz (with calculations)	Contrôle d'Exposition:	Fixed at 10ms

Electrical

Rapport Signal/Bruit S/N (dB):	>60	Gain (dB):	Gain is factory set for optimum linear dynamic range, not user adjustable
Pic de Bruit (nW/cm²):	24 (at 632.8nm)	Déclencheur:	TTL, rising or falling edge

Connectivité matérielle & interfaçage

Système d'Utilisation:	Windows®
-------------------------------	----------


Filetage & montage

Monture:	C-Mount
-----------------	---------


Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-20 to 60
--	-----------

Informations techniques



Intuitive Software Interface



Produits

Type de Capteur	Diamètre du Faisceau, $1/e^2$ (mm)	Aire Active, H x V (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
1/2"	Recommended: 0.15mm min, 4.0mm max	5.9 x 4.8	#33-156	€4.877,25	3 In Stock
2/3"	Recommended: 0.20mm min, 6.0mm max	8.3 x 6.6	#33-157	€6.279,00	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com