

[Tous les Produits](#) / [Microscopie](#) / [Objectifs Réflectifs](#)

## **TECHSPEC®** Objectifs ReflX™ - Haute Performance



- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis  $\lambda/14$  RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- [Objectifs ReflX™ TECHSPEC®](#) également disponibles

# Spécifications


| Caractéristiques du produit |                |
|-----------------------------|----------------|
| Fabricant:                  | Edmund Optics® |

| Propriétés physiques et mécaniques |     |
|------------------------------------|-----|
| Diamètre du Petit Miroir (mm):     | 8.8 |
| Aperture Diameter (mm):            | 8.5 |

| Propriétés optiques                           |              |                           |       |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": | 0.43mm       |                           |       |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": | 0.59mm       | Grossissement:            | 15X   |
| Ouverture Numérique NA:                       | 0.28         | Obscuration (%):          | 27.00 |
| Front d'Onde Transmis, RMS:                   | $\lambda/14$ | Distance de Travail (mm): | 23.75 |

| Filetage & montage |     |
|--------------------|-----|
| Monture:           | RMS |

## Informations techniques



## Produits

| Style              | Grossissement | Traitement                          | NA   | Numéro de Stock         | Prix                                           | Achat      |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Infinity Corrected | 15X           | DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm) | 0.28 | <a href="#">#59-884</a> | €2.510,00<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 3 In Stock |
| Finite Conjugate   | 15X           | DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm) | 0.28 | <a href="#">#59-885</a> | €2.510,00<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 2 In Stock |
| Infinity Corrected | 15X           | Enhanced Aluminum (200-11000nm)     | 0.28 | <a href="#">#59-886</a> | €2.510,00<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact    |
| Finite Conjugate   | 15X           | Enhanced Aluminum (200-11000nm)     | 0.28 | <a href="#">#59-887</a> | €2.510,00<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact    |
| Infinity Corrected | 15X           | Protected Gold (700-11000nm)        | 0.28 | <a href="#">#59-888</a> | €2.625,00<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 2 In Stock |
| Finite Conjugate   | 15X           | Protected Gold (700-11000nm)        | 0.28 | <a href="#">#59-889</a> | €2.625,00<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact    |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)