


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres UV ou IR](#)

Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)




- Excellente transmission de 250 nm à 16 μm
- Faible coût
- Idéales pour la spectroscopie FTIR
- Des [Fenêtres en Bromure de Potassium \(KBr\)](#) sont également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Biseau:	Protective as needed	Bords:	Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm ²):	18.20	Rapport de Poisson:	0.25
Module d'Élasticité de Young (GPa):	39.98		
Propriétés optiques			
Nombre d'Abbe (v _d):	42.89		
Traitement:	Uncoated	Indice de Réfraction (n _d):	1.544
Substrat:	Sodium Chloride (NaCl)	Qualité de Surface:	60-40
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	250 - 16000		
Propriétés des matériaux			
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):	44		
Densité (g/cm ³):	2.17	Solubilité, dans 100g H ₂ O @ 273K (g):	35.70

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
13.00	1.00	Uncoated	#68-812	€60,77 Qté 11+ €54,59	3-4 jours
13.00	2.00	Uncoated	#68-813	€60,77 Qté 11+ €54,59	3-4 jours
20.00	2.00	Uncoated	#68-814	€65,92 Qté 11+ €59,74	3-4 jours
25.00	2.00	Uncoated	#68-815	€73,13 Qté 11+ €65,92	En Stock
25.00	4.00	Uncoated	#68-816	€73,13 Qté 11+ €65,92	3-4 jours
25.00	5.00	Uncoated	#68-817	€73,13 Qté 11+ €65,92	3-4 jours
32.00	3.00	Uncoated	#68-818	€80,34 Qté 11+ €72,10	3-4 jours
50.00	3.00	Uncoated	#68-819	€203,94 Qté 11+ €183,34	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com