

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Mécanisme d'Entraînement Micrométrique, Course de 50", Graduation de 0,001"



Drive Mechanisms

Stock #58-660 **14 In Stock**

-

1

+

€193⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€193,00 prix unitaire
Qté 10-24	€173,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
English	Type:
PARKER-HANNIFIN	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
0.5	Course (pouces):

0.001	Graduations (pouces):
9.5	Diamètre des Tiges (mm):
Plain/Flat	Tige/Axe:
9.5	Stem Length (mm):
6.6 (0.26")	Spindle Diameter (mm):
6.35 (0.25")	Min. Spindle Length (mm):
13.7 (0.54")	Max. Diameter (mm):
60.5 (2.38")	Overall Length (mm):

Connectivité matérielle & interfaçage

English Micrometer	Mécanisme:
--------------------	------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Options à micromètre, vis fine, numérique et différentiel disponibles
 - Compatibles avec nos [Platines à Roulement à Billes](#)
- Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de [platines à roulement à billes](#). Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.
- Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

Informations techniques

