

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Assemblées d'Optiques Laser](#) / [Convertisseurs de Faisceaux](#)

Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica See More by [AdlOptica](#)



- Conception optique aplanétique
- Ouverture numérique élevée pour les petites tailles de spot
- Conceptions pour 800 et 1030 nm avec une profondeur de focalisation allant jusqu'à 4 mm
- [Objectifs Multi-Focaux foXXus d'AdlOptica](#) également disponibles

Spécifications


Caractéristiques du produit	
Champ de Vision (°):	±0.3

Propriétés physiques et mécaniques			
Diamètre (mm):	44.00		
Longueur (mm):	54.10	Ouverture Utile CA (mm):	20

Propriétés optiques			
Distance de Travail (mm):	2.5 (1.6 with Protective Window)	Distance Focale FL (mm):	12.50
Ouverture Numérique NA:	0.80	Damage Threshold, By Design:	100 mJ @ 5ns 300 µJ @ 1ps
Profondeur de focalisation (mm):	0 - 4	Diamètre du Faisceau (mm):	20 (maximum)
Seuil de dommages, pulsé:	100 mJ @ 5ns 300 µJ @ 1ps		

Filetage & montage	
Monture:	C-Mount

Informations techniques



Produits

DWL (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	NA	CA (mm)	Dia. (mm)	Longueur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
800	770 - 900	0.80	20	44.00	54.10	#19-492	€8.549,00	Contact
1030	1020 - 1100	0.80	20	44.00	54.10	#19-491	€8.549,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com