


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Asphériques](#) / [Lentilles Asphériques en Verre Poli](#)

TECHSPEC® Lentilles Asphériques Double Face



- Conçues pour un grossissement de 1X
- Idéales pour applications dans une conception finie conjuguée
- Options de diamètre de 10 à 50 mm

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin):	<3	Épaisseur au Bord ET (mm):	5
Biseau:	None		

Propriétés optiques

Substrat:	N-BK7		
Longueur d'onde de conception asphérique:	587.6	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:	0.4λ RMS and 2λ PV
Traitement:	Uncoated	Qualité de Surface:	40-20
f/#:	1.00	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	330 - 2400

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
10.00	10.00	Uncoated	#18-414	€299,73 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	12.50	Uncoated	#18-417	€358,44 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	25.00	Uncoated	#18-420	€487,19 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.00	50.00	Uncoated	#18-423	€772,50 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com