

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Aspnerique Moulee de LightPath 355160 | 4 mm de dia., NA 0,55, BBAR (1050-1600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #83-607 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€24,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€24,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
4.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
2.73 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 780
Traitement : BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 3
Épaisseur au Bord ET (mm) : 0.71
Épaisseur Centrale CT (mm) : 1.43 ±0.05
f/# : 0.91
Biseau : Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible : Thickness: 1.20 (t) (mm) Material: Polycarbonate
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm) : 1.170
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 355160
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1050 - 1600
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 2.37
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme