

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Motorisées](#) / [Platines Motorisées Linéaires](#)

Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™

See More by [Zaber™](#)



- Options de déplacement de 60, 110 et 210 mm
- Vitesse jusqu'à 1200 mm/s
- Répétabilité et précision très élevées

Spécifications

Caractéristiques du produit

Encodeur:	Yes	Contrôle Manuel / Indicateurs LED:	Yes
Fabricant:	Zaber Technologies Inc.	Remarque:	Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:	Moving Magnet Track Linear Motor	Encoder Type:	Linear Analog Encoder
Propriétés physiques et mécaniques			
Type de Mouvement:	Linear (X)	Guide System:	Crossed-Roller Bearing
Précision (µm):	1	Hauteur (mm):	44

Capacité de Charge (kg):	12	Répétabilité (µm):	<0.08
Vitesse (mm/sec):	0.00061 - 1200	Poids (kg):	3.76
Electrical			
Maximum Operating Current (mA):	3000		
Connectivité matérielle & interfaçage			
Mécanisme:	Moving Magnet Track Linear Motor		
Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #70-960 Europe: #70-960 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #70-960	Interface:	RS-232
Environnement & durabilité			
Température d'Utilisation (°C):	10 - 40		

Informations techniques

Produits

Taille de Plateau (mm)	Type	Course (mm)	Encodeur	Numéro de Stock	Prix	Achat
190 x 151.5	Metric	60	Yes	#70-563	€8.487,20	1 In Stock
245 x 151.5	Metric	110	Yes	#70-564	€9.342,10	2 In Stock
345 x 151.5	Metric	210	Yes	#70-565	€10.712,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com