

Micromètre Mécanique d’Extérieur (Plage de 0-6"), 0,0001", Jeu de 6

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#78-304** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€1.030⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.030,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

0 - 6 inches

Gamme:

103-907-40	Numéro de Modèle:
Contenu du Coffret: Outside Micrometer with Friction Thimble: 0-1" Outside Micrometer with Friction Thimble: 1-2" Outside Micrometer with Ratchet Stop: 2-3" Outside Micrometer with Ratchet Stop: 3-4" Outside Micrometer with Ratchet Stop: 4-5" Outside Micrometer with Ratchet Stop: 5-6"	
±0.001	Précision (inches):
Propriétés physiques et mécaniques	
0.0001	Graduations (pouces):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Disponibles en version standard, micromètre à touches couteau ou avec endumes interchangeables
- Gammes de mesures de 0 à 6"
- Finition en émail cuit sur le cadre pour plus de durabilité

Les Micromètres Mécaniques Mtutoyo permettent d'effectuer des mesures externes rapides et précises. Ils sont disponibles sous plusieurs formes afin de s'adapter au mieux à l'application. Le Micromètre Uni-Mke est doté d'endumes interchangeables de 0 à 1" pour mesurer l'épaisseur des tubes, la hauteur des têtes de rivets et la distance entre les épaulements. Le micromètre à broche non rotative utilise une endume à lame et une broche pour atteindre les zones difficiles à mesurer et réduire la torsion sur les pièces plus molles, ce qui le rend idéal pour les rainures et les rainures de clavette. Les Micromètres Mécaniques Mtutoyo sont dotés d'une butée à cliquet ou d'un tambour à friction qui exercent une pression uniforme sur la pièce à usiner pour des mesures précises et répétables. Ces micromètres sont conçus avec une finition en émail cuit et un revêtement en carbure sur les broches et les endumes pour une meilleure durabilité et une plus longue durée de vie.