

0,8mW 220V Aléatoire, Laser HeNe



Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

Stock #61-373 3-4 JOURS



1



€1.215,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.215,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Puissance de Sortie (mW):
>0.8

Polarisation:
Random

Stabilité de Puissance (%):
±2.5

Dimensions (pouces):
2.50 x 2.00 x 7.00

Mode Spatial:

>95% TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 632.80
Poids (lbs): 1.20
Tolérance Diamètre du Faisceau (%): ±3
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #11-378 Europe: #35-224 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #11-378
Temps d'Échauffement (minutes): 10.00
Tolérance Divergence de Faisceau (%): ±3
Remarque: For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Bruit RMS: 30 Hz - 10 MHz 1.0%
Diamètre du Faisceau (mm): 0.48
Fabricant: Lumentum
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: HeNe
Divergence de Faisceau (mrad): 1.7
Classe CDRH: IIIa
Couleur: Red
Durée de Vie d'Utilisation (heures): 12,000
Tension d'Entrée (V): 220
Numéro de Modèle: 1507-2
Espace Longitudinal, Nominal (MHz): 1090
Puissance de Sortie Min., TEM₀₀ (mW): 0.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner