

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif Télécentrique GoldTL™ 0,08X (monture incluse)



0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)



Stock #17-204 2 In Stock

-

1

+

€6.010⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€6.010,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

GoldTL™ Series

Series:

[#56-873](#), Included

Numéro de Stock Equerre de Montage:

Telecentric Lens

Type:


Type d'objectif spécifique:	
Focusable Telecentric	
Propriétés physiques et mécaniques	
Variable	Option Iris:
277.28	Longueur (mm):
277.28	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
160.00	Diamètre Max. (mm):
Propriétés optiques	
107.1mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
87.5mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
77.8mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
0.0069	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
70.6	Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
10 (6)	Nombre d'Éléments (Groupes):
<0.0123	Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.038	Typical Distortion @ 588nm (%):
0.08X	Grossissement Primaire PMAG:
0.08	Grossissement de l'objectif télécentrique:
170-220	Distance de Travail (mm):
107.1 x 80.2	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/6-f/25	Ouverture (f/#):
λ/4 MgF ₂	Traitement:
± 80mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Profondeur de Champ (mm):
0.08X	Grossissement:
VIS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):
Filetage & montage	
M154 x 1.50 (Female)	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit


- Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
- Conceptions f/6 à Haute Luminosité
- Conçus pour les Formats de Capteur ½" et 2/3"
- < 0,2° Télécentricité

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ ont été conçus pour les applications de vision industrielle et de métrologie. La conception avec mise au point unique permet de régler la distance de travail, tout en fournissant une télécentricité < 0,2°. Ces objectifs sont également munis de haute résolutions, de faibles distorsions, et sont disponibles pour capteurs 1/2" ou 2/3". Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ disposent d'un filetage frontal pour pouvoir intégrer facilement des **filtres de couleur**, des **polariseurs** ou d'autres composants montés. Les positions de réglage du diaphragme et de mise au point peuvent toutes deux être fixées par des vis de blocage pour ne pas être dérégées en application à hautes vibrations.


Informations techniques




#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Distortion Plot



#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Relative Illumination Plot




#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Telecentricity Plot




#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 195mm Working Distance, f6



#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Depth of Field Plot, 195mm Working Distance, f6



#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 195mm Working Distance, f10



#17-204, 0.08X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), Depth of Field Plot, 195mm Working Distance, f10