

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354280 | 6,5 mm de dia., NA 0,15, BBAR (1050-1600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#87-115** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€41,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€41,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.50 ±0.020

Distance Focale EFL (mm):
18.40 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.15

Substrat: D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 780
Traitement : BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 5.5
Épaisseur au Bord ET (mm) : 1.78
Épaisseur Centrale CT (mm) : 2.18 ±0.05
f/# : 3.33
Biseau : Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible : Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm) : 15.856
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 354280
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1050 - 1600
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 17.11
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme