

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 355392 | 4 mm de dia., NA 0,60, BBAR (1050-1600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#83-628** FIN DE SÉRIE ☐ **En Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€22,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€22,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
4.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
2.75 @830nm

Ouverture Numérique NA:
0.60

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 830
Traitement : BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 3.6
Épaisseur au Bord ET (mm) : 1.34
Épaisseur Centrale CT (mm) : 2.24 ±0.02
f/# : 0.78
Biseau : Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 355392
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1050 - 1600
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 1.5
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme