

[Afficher tous les 76 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup> 0,18mm, Traité Aluminium, Prisme à Angle Droit en N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Stock #66-768 4 In Stock

-

1

+

€154<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €154,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €123,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €116,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

±0.02

Tolérance Dimensionelle (mm):

Biseau:

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Protective as needed                                                |                                   |
| 0.30                                                                | Longueur de l'Hypoténuse (mm):    |
| 0.18                                                                | Longueur des Côtés (mm):          |
| Propriétés optiques                                                 |                                   |
| Aluminum with protective overcoat                                   | Traitement:                       |
| N-BK7                                                               | Substrat: □                       |
| 20-10                                                               | Qualité de Surface:               |
| ±2                                                                  | Tolérance Angulaire (arcmin):     |
| Left-Handed                                                         | Orientation de l'Image:           |
| Reflective Surfaces: R <sub>avg</sub> >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI | Spécification du Traitement:      |
| 90                                                                  | Déviation du Faisceau (°):        |
| 400 - 700                                                           | Gamme de Longueur d'Onde (nm):    |
| Hypotenuse: 0.3 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm & 1064nm, 10ns            | Damage Threshold, By Design: □    |
| 1.25                                                                | Power (fringes) @ 632.8nm:        |
| 0.50                                                                | Irregularity (fringes) @ 632.8nm: |


|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 | Reach 209:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |


## Description produit

- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
- D'autres [Prisme à Angle Droit](#) sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 pour être utilisés dans un nombre d'applications de lumière visible. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes à angle droit sont également proposés avec des surfaces aluminisées et à traitement AR.

## Informations techniques





Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

## Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).