

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Aspnerique Moulee de LightPath 354064 | 6 mm de dia., NA 0,20, BBAR (1050-1600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #37-111 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€75,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€75,00

Qté 11+

€66,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
11.00 @ 633nm

Ouverture Numérique NA: 0.24
Substrat:  D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 633
Traitement: BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface: 80-50
Ouverture Utile CA (mm): 5.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.59
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.10 ±0.05
f/#: 2.50
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm): 8.706
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354064
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1050 - 1600
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 9.3
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme