


Laser HeNe Vert à Polarisation Linéaire de 7 mW, 543 nm



Stock **#28-073** [CONTACT](#)

-

1

+

€5.877⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€5.877,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

3R

Classe IEC:

HeNe

Type de Laser:

Classe CDRH:

IIIa	
Propriétés physiques et mécaniques	
Poids (g):	900.00
Longueur (mm):	490.00
Diamètre de Tête Laser (mm):	45
Longueur de Tête Laser (mm):	402
Propriétés optiques	
Polarisation:	≥100:1
Longueur d'Onde (nm):	543.00
Diamètre du Faisceau (mm):	0.73
Electrical	
Puissance de Sortie (mW):	0.7
Bruit RMS:	25Hz - 1MHz <1.5%
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):	348.00
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #28-080 Europe: #28-080 Japan: Not Available Korea: Not Available China: Not Available	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	Visionner

DESCRIPTION PRODUIT

- Options de longueurs d'onde de 543 nm, 594 nm et 633 nm
 - Faible bruit et grande stabilité
 - Couplés à la fibre pour une intégration facile dans des systèmes
 - Couplage à la fibre en usine pour un alignement et une puissance de sortie optimaux
- Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos offrent les avantages des lasers HeNe, mais disposent d'une sortie couplée à une fibre pour faciliter l'intégration dans des systèmes et la connexion aux composants optiques courants tels que les collimateurs, les interféromètres et les modulateurs. Un boîtier cylindrique robuste et une conception mécanique solide assurent une excellente qualité de faisceau et une longue durée de vie jusqu'à 30.000 heures. Outre les options HeNe rouges courantes, ces lasers sont disponibles dans les longueurs d'onde vertes et jaunes, avec des puissances de sortie allant de 0,7 à 3 mW. Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos fournissent une sortie à faible bruit et à haute stabilité lorsqu'ils sont utilisés avec l'alimentation clé en main spécialement conçue. Ces lasers sont idéaux pour une large gamme d'applications telles que la microscopie confocale à balayage laser, la détection de gaz, l'interférométrie Fabry-Perot et la spectroscopie Raman.
- Remarque** : Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement et vendue séparément.