

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

0,9" Spot Lumineux a LED, 850nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-860 3-4 JOURS



1



€388,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€388,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Infraréd

Diamètre (mm):
22.90

Numéro de Modèle:
SL073-850-IC

Longueur (mm):

54.00
Température d'Utilisation (°C): 0 to 65
Longueur d'Onde (nm): 850.00
Distance de Travail (mm): 100.00
Contrôle d'Intensité: Yes
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±25
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Nombre de LEDs: 1 High Brightness
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 43.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Spot Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)