

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354064 | 6 mm de dia., NA 0,20, BBAR (350-700 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#37-109** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€29,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€29,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
11.00 @633nm

Ouverture Numérique NA:
0.24

Substrat: D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 633
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 80-50
Ouverture Utile CA (mm): 5.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.59
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.10 ±0.05
f/#: 2.50
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm): 8.706
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354064
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 9.3
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme