

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif Télécentrique SWIR SilverTL™ 0,25X



TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses



Stock **#26-626** 1 In Stock

-

1

+

€1.160⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.160,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Silver SWIR Series	Series:
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-871 Sold Separately	
Telecentric Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
158.00	Longueur (mm):
158.00	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
48.00	Diamètre Max. (mm):
266	Poids (g):
Anodized Aluminum	Construction:

Propriétés optiques

26.6mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
19.2mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
8.00	Cercle Image Max. (mm):
0.021	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
±3	Tolérance Distance de Travail (mm):
>40% @ 40 lp/mm	Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
8 (5)	Nombre d'Éléments (Groupes):
900 - 1700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
<0.035	Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.040	Typical Distortion @ 588nm (%):
0.25X	Grossissement Primaire PMAG:
0.25	Grossissement de l'objectif télécentrique:
160.00	Distance de Travail (mm):
26.6 x 19.8	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/6 - f/22	Ouverture (f/#):
900 - 1700nm BBAR	Traitement:
±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Profondeur de Champ (mm):
0.25X	Grossissement:
SWIR	Lens Wavelength Range:

Capteur

1/2"	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M46 x 0.75 (Female)	Filetage Filre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d'éclairage en ligne
- Capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Permettent d'éliminer l'erreur de parallaxe dans les applications de mesure
- Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm

Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® sont conçus avec des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm. Ces objectifs combinent des composants optiques de haute qualité avec une conception simplifiée sans mécanisme de mise au point et dispose d'un diaphragme réglable avec une vis de blocage. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des [Filtres de Vision Industrielle SWIR](#) et un [Éclairage LED SWIR](#). Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de filtre avant standard pour l'utilisation de filtres de couleur, de polariseurs, de fenêtres de protection et d'adaptateurs d'éclairage à LED ou les anneaux lumineux à fibre optique. Ces objectifs sont idéaux pour la mesure des semi-conducteurs et les applications de production de vision industrielle en ligne et hors ligne qui nécessitent des mesures précises.

Remarque : Des supports de montage sont disponibles pour s'adapter à la surface de montage de 30 mm de diamètre.

;