

[Afficher tous les 76 produits de la même famille.](#)

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 355440 | 4,7 mm de dia., NA 0,52, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#87-134** FIN DE SÉRIE **15 In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €85⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€85,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fenêtre Laser Compatible:

Thickness: 0.25 (t) (mm)
Material: BK7

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:

355440

Type:

Aspheric Lens

Applications Typiques:
Finite Conjugate for Magnification

Remarque:

NA, Object (mm): 0.26
WD, Image (mm): 7.09
WD, Object (mm): 2.71

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
4.70 ±0.020

Ouverture Utile CA (mm):
4.12

Épaisseur au Bord ET (mm):
2.68

Épaisseur Centrale CT (mm):
3.83 ±0.05

Biseau:
Protective as needed

Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm):
1.962

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
2.76 @ 980nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Substrat:
[D-ZLaF52LA](#)

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Longueur d'onde de conception asphérique:
980

Traitement:
BBAR (600-1050nm)

Spécification du Traitement:
R_{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm

Qualité de Surface:
40-20

f/#:
0.96

Nombre d'Abbe (v_d):
40.79

Indice de Réfraction (n_d):
1.806

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
600 - 1050

Distance de Travail (mm):
7.09

Conjugate Distance:
Finite

Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
980.00

Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.200

Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):
6.9

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
≤200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 247:
[Conforme](#)

Description produit

- Éliminent l'aberration sphérique
- Plusieurs options de traitement disponibles
- Nombreuses options de traitement disponibles

Les Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® sont utilisées pour éliminer l'aberration sphérique et améliorer la précision de focalisation et de collimation dans une multitude d'applications laser. Les Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® à faible NA sont conçues pour maintenir la forme du faisceau, tandis que les lentilles à NA élevée recueillent toute la lumière disponible afin de conserver la puissance du faisceau sur de longues distances. Lenses are designed to maintain beam shape, while high NA lenses gather all available light to maintain beam power over long distances. Ces lentilles sont idéales pour les applications comprenant notamment les systèmes de visée, les lecteurs de codes-barres, les diodes laser à couplage de fibres, le stockage de données optiques ou les lasers biomédicaux.

Informations techniques

