

## Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-18, 101,6 x 101,6 mm



NBS 1963A Resolution Target

Stock #85-274 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€194,00**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-4

€194,00

Qté 5+

€185,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Traitement:**

Vacuum deposited durable chromium pattern

**Fréquence (lp/mm):**

1-18

**Substrat:**

Float Glass

**Densité Optique OD:**  
≥3.0

**Taille de Motif (mm):**  
42.9 x 40.9

**Dimensions (mm):**  
101.6 x 101.6

**Qualité de Surface:**  
60-40

**Épaisseur (mm):**  
1.50

**Tolérance Épaisseur (mm):**  
±0.100

**Type:**  
Positive

**Tolérance Dimensionnelle (mm):**  
±0.100

**Remarque:**  
Pattern Location is Centered

**NIST Certification:**  
No

**Changes in Frequency Steps:**  
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0,  
4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0,  
16.0, 18.0

**Line Width Tolerance (µm):**  
±2.7 - 1.3

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)