

[Afficher tous les 153 produits de la même famille.](#)

Filtre Absorbant ND pour la Vision Industrielle OD 0,3, M22 x 0,75



Stock **#21-529** **2 In Stock**

-

1

+

€101^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€101,00 prix unitaire
Qté 10+	€96,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Mounted Imaging Filter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
18.00	Ouverture Utile CA (mm):
Propriétés optiques	
	Densité Optique OD:

0.3	
ND Filter Glass	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
50.00	Transmission (%):
425 - 675	Gamme de Blocage (nm):
Filetage & montage	
M22 x0.75	Filetage Filtre:
5.2	Épaisseur de Monture (mm):
7.0	Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
- Qualité de surface de 40-20
- Aident à minimiser la saturation des pixels

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle sont conçus pour atténuer uniformément l'intensité de la lumière sur une plage de longueur d'onde spécifique atteignant le capteur d'une caméra. Ces filtres à densité neutre sont spectralement plats dans le spectre visible de 425 à 625 nm, ce qui n'a que peu ou pas d'effet sur la balance des couleurs. Ainsi, ces filtres peuvent être utilisés avec des caméras monochromatiques et des caméras couleur. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle comprennent des filetages mâles et femelles, ce qui permet de les empiler avec d'autres filtres de densité neutre pour obtenir différentes densités optiques. Dotés de filetages courants pour la vision industrielle de M22 à M105, ces filtres à densité neutre peuvent être facilement intégrés dans une grande variété de systèmes.