

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-128, 101,6 x 101,6 mm



NBS 1963A Resolution Target

Stock **#85-276** **5 In Stock**

-

1

+

€254⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€254,00 prix unitaire
Qté 5+	€241,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Type:
Positive	
	Remarque:
Pattern Location is Centered	
	NIST Certification:
No	
	Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 ,	

4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128

Propriétés physiques et mécaniques	
Taille de Motif (mm):	42.0 x40.5
Dimensions (mm):	101.6 x 101.6
Épaisseur (mm):	1.50 ±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):	±0.100
Line Width Tolerance (µm):	±12.1 - 1.0

Propriétés optiques	
Traitement:	Vacuum deposited durable chromium pattern
Fréqunce (lp/mm):	1-128
Substrat:	Float Glass
Densité Optique OD:	≥3.0
Qualité de Surface:	60–40

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner
Reach 235:	Conforme

Description produit

- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S'accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm

Les Mires de Résolution NBS 1963A utilisent le modèle de résolution 1963A du National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963A sont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.