

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Mire de Résolution Positive NBS 1963A, Opale, 1-128, 101,6 x 101,6 mm



NBS 1963A Resolution Target

Stock **#85-283** **1 In Stock**

-

1

+

€381⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€381,00 prix unitaire
Qté 5+	€362,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type:	Positive
Remarque:	Pattern Location is Centered
NIST Certification:	No
Changes in Frequency Steps:	1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 ,

4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128

Propriétés physiques et mécaniques	
42.0 x40.5	Taille de Motif (mm):
101.6 x 101.6	Dimensions (mm):
1.50 ±0.100	Épaisseur (mm):
±0.100	Tolérance Dimensionelle (mm):
±12.1 - 1.0	Line Width Tolerance (µm):

Propriétés optiques	
Vacuum deposited durable chromium pattern	Traitement:
1-128	Fréqunce (lp/mm):
Opal Glass	Substrat:
≥3.0	Densité Optique OD:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S'accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm

Les Mires de Résolution NBS 1963Autilisent le modèle de résolution 1963Adu National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963Asont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.