

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Mire de Résolution Négative NBS 1963A 1-512, 101,6 x 101,6 mm



NBS 1963A Resolution Target

Stock **#85-280** [CONTACT](#)

-

1

+

€895⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€895,00 prix unitaire
Qté 5+	€850,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type:	
Negative	
Remarque:	
Pattern Location is Centered	
NIST Certification:	
No	
Changes in Frequency Steps:	
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 ,	

4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128, 143, 161, 180, 203, 227, 255, 287, 322, 361, 405, 455, 512

Propriétés physiques et mécaniques	
42.0 x40.5	Taille de Motif (mm):
101.6 x 101.6	Dimensions (mm):
1.50 ±0.100	Épaisseur (mm):
±0.100	Tolérance Dimensionelle (mm):
±12.1 - 0.7	Line Width Tolerance (µm):

Propriétés optiques	
Vacuum deposited durable chromium pattern	Traitement:
1-512	Fréqunce (lp/mm):
Float Glass	Substrat:
≥3.0	Densité Optique OD:
60–40	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S'accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm

Les Mires de Résolution NBS 1963A utilisent le modèle de résolution 1963A du National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963A sont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.