

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Cavalier pour Rail Optique à Queue d’Aronde Métrique, 0,5" de largeur



0.5" Width, Metric Dovetail Carrier (#11-160)

Stock **#11-160** **5 In Stock**

- 1 + €84⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€84,50 prix unitaire
Qté 5+	€78,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Metric	Type:
Carrier	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (X)	Type de Mouvement:

	Guide System:
Dovetail	
	Longueur (pouces):
0.5	
	Longueur (mm):
12.70	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Manual	

Filetage & montage

	Filetage:
(3) M6 x 1.0 on 25mm	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Conforme	

Description produit

- Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
- Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
- Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad

Les Systèmes de Rails Optiques à Queue d’Aronde sont conçus pour une installation et un positionnement faciles et stables de divers composants optiques sur le même axe. Les rails disposent de trous et de fentes clairs qui permettent de monter le rail aux [Tables de Laboratoires ou Tables Optiques](#), de ¼-20 TPI et M6. Les cavaliers sont disponibles avec différentes longueurs et perçages pour répondre aux différents besoins de montage, y compris des options directement compatibles avec nos [Plateaux Manuels TECHSPEC®](#) pour l’alignement de précision. Les cavaliers utilisent une conception en deux parties pour empêcher que les vis entrent en contact avec le rail, et pour permettre une fixation et un retrait faciles. Tous les composants des Systèmes de Rails Optiques à Queue d’Aronde sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer les reflets parasites ou l’éblouissement.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.

Informations techniques





Figure 10: Reinforcement layout for a 12' x 12' slab. The diagram shows a rectangular slab with dimensions 12' x 12'. Reinforcement is shown as circles with crosshairs. Dimensions are given in feet: 0.25' from the top edge to the first row of bars, 1.25' between the first and second rows, and 2.25' between the second and third rows. Horizontal spacing is 0.75' between the first and second columns, 1.00' between the second and third columns, and 1.00' between the third and fourth columns. A note indicates "1/4-20 top 9 places".

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 1.75
- Overall height: 2.00
- Top edge hole: M2 x 0.4 thru 4 places
- Bottom edge hole: M3 x 0.5 thru 4 places
- Central hole: M16 x 1.0 thru
- Distance from top edge to center of central hole: 0.787 typ
- Distance from bottom edge to center of central hole: 1.26 typ
- Distance from left edge to center of central hole: 0.787 typ
- Distance from right edge to center of central hole: 1.26 typ



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

