

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 352240 | 9,94 mm de dia., NA de 0,50, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#46-377** FIN DE SÉRIE CONTACT

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€84,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€84,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
9.94 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Substrat: ECO-550
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <1.0% @ 600 - 1050nm
Erreur Asphérique (µm RMS): Diffraction Limited Transmitted Wavefront
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 8.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.56
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.69 ±0.04
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 352240
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 5.92
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme