

[Afficher tous les 69 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Fenêtre BOROFLOAT® SCHOTT non Traitée, 10 x 10 x 1,75 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

Stock **#48-541** 20+ In Stock

-

1

+

€25^{,25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€25,25 prix unitaire
Qté 6-25	€20,00 prix unitaire
Qté 26-99	€18,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

9.00 x 9.00

10.00 x 10.00	Dimensions (mm):
1.75 ±0.2	Épaisseur (mm):
10.00	Longueur (mm):
10.00	Largeur (mm):
±0.5	Tolérance Dimensionelle (mm):
Protective as needed	Biseau:
≥90	Ouverture Utile (%):
Seamed	Bords:
0.20	Rapport de Poisson:
64	Module d'Élasticité de Young (GPa):
480.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
1.472	Indice de Réfraction (n _d):
80-50	Qualité de Surface:
90	Transmission (%):
65.41	Nombre d'Abbe (v _d):
350 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):

Propriétés des matériaux	
2.23	Densité (g/cm³):
525	Température de Transformation (°C):
3.25 (+20 to +300°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):

Environnement & durabilité	
1 hour @ 500; >100 hours @ 450	Température d'Utilisation (°C):
Short Term, 1 hr: 110K 1 - 100 hrs: 90K Long Term, >100 hrs: 80K	Résistance aux Différences de Température (K):
Up to 4mm Thick: 175K 4 - 6mm Thick: 160K 6 - 15mm Thick: 150K	Choc Thermique (K):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:


Description produit

- Faible coefficient de dilatation thermique
 - Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
 - Résistance élevée aux chocs thermiques
- Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® sont idéales lors de températures élevées et avec des applications dans des environnements durs. Les fenêtres ont un faible coefficient de dilatation thermique de 3,25

(+20 à +300°C). Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® se caractérisent par une transmission dans le visible et l'infrarouge proche. Contrairement au borosilicate habituel qui est conçu à plat, BOROFLOAT® est produit en utilisant une technique de flottage apportant une meilleure planéité de surface – typiquement 4-6λ par pouce. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un [dévis rapide et personnalisé](#).

Informations techniques



Quote Your Size

Montures compatibles