

10x10mm, 500µm Ecrou, 3,2° Diverg., Rangée Microlentilles Cylindriques



Stock #86-844 3-4 JOURS

-

1

+

€705,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€705,00
Qté 11+
€620,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
4.50

Substrat: [Fused Silica](#) (Coming 7980)

Traitement:
Uncoated

Type:

Lens Array
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.05
Dimensions (mm): 10.0 x 10.0
Angle de Divergence (°): ±3.2
Ecrou (µm): 500.00
Tolérance Pitch (µm): ±0.25
Rayon R (mm): 2.040
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner