

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

0,5X, 1" Monture C, Objectif Télécentrique PlatinumTL™



0.5X Magnification



Stock **#62-911** 5 In Stock

-

1

+

€2.215⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.215,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Series:	
CobaltTL Series	
Numéro de Stock Equerre de Montage:	
#63-441 Sold Separately	
Type:	
Telecentric Lens	

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
172.90	Longueur (mm):
90.0	Diamètre Max. (mm):
1061	Poids (g):
17.5	Distance de Flange (mm):

Propriétés optiques

28.32mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
25.75mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
17.7mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
14.48mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
12.874mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
17.60	Cercle Image Max. (mm):
0.041	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
10 (7)	Nombre d'Éléments (Groupes):
<0.252	Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.041	Typical Distortion @ 588nm (%):
0.5X	Grossissement Primaire PMAG:
0.50	Grossissement de l'objectif télécentrique:
175	Distance de Travail (mm):
28.4 x 20.8	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/6 - f/22	Ouverture (f/#):
425 - 675nm BBAR	Traitement:
±2.08mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Profondeur de Champ (mm):
0.5X	Grossissement:
VIS	Lens Wavelength Range:

Capteur

1.1"	Taille maximale du capteur:
2.20	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M86 x 1.00 (Female)	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------


Description produit

- Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne


- Jusqu'à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
- Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4

Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique. Ces objectifs télécentriques permettent d'obtenir un débit lumineux élevé avec des nombres f faibles, leaders du secteur. Avec une télécentricité inférieure à 0,015° et une faible distorsion de 0,013%, ces objectifs sont idéaux pour le stitching d'images. Ces objectifs au format de capteur de 17,6 mm de diagonale sont compatibles avec les capteurs Sony IMX304 de 1,1" et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX183. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Les versions en ligne offrent la possibilité de faire pivoter ou de repositionner le port d'éclairage en ligne pour permettre une flexibilité maximale lors de la construction de machines. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® sont compatibles avec les environnements à fortes vibrations et sont dotées d'une vis de blocage encastrée et amovible pour verrouiller l'iris en place.


Informations techniques




#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot




#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot




#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 175mm Working Distance, f6



#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 175mm Working Distance, f6



#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 175mm Working Distance, f10



#62-911, 0.5X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 175mm Working Distance, f10

Description		Stock No.	Length (A)	Front Diameter (B)	Back Diameter (C)
0.28X	C-Mount	#62-921	197.59mm	138.6mm	50mm
0.36X	C-Mount	#88-602	163.5mm	70mm	43.5mm
0.5X	C-Mount	#62-911	172.9mm	90mm	50mm
0.55X	C-Mount	#88-603	182.5mm	62mm	43.5mm
0.69X	C-Mount	#15-872 / #15-873 (In-Line)	174.96mm	55mm	46mm
0.9X	C-Mount	#62-901	199.8mm	65mm	53mm