

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Réseau de Ronchi, Silice Fondue, 100 lp/mm, 1" x 3"



Stock **#57-888** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€433^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€433,00 prix unitaire
Qté 5+	€411,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
3.00	Longueur (pouces):
12.7 x 25.4	Taille de Motif (mm):
1.10	Épaisseur (mm):
1.00	Largeur (pouces):

Propriétés optiques	
Vacuum Deposited Chrome	Traitement:
100.00	Fréqunce (lp/mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat:
3.00	Densité Optique OD:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
- Transmission >92% à 270nm
- Pic d'Excitation @ 365nm, Pic d'Emission @ 550nm

Ces versions améliorées de nos ronchi rulings se composent d'un traitement phosphorescent à large bande. Avec un pic d'excitation à 365nm et un pic d'émission à 550nm; ces diapos sont idéalement appropriées pour tester la résolution d'instrumentation utilisant des sources lumineuses UV, spécifiquement en utilisations biomédicales. Le motif est imprimé sur le derrière du substrat de verre pour que le plan focal soit aligné avec le traitement. Chaque diapo à sa fréquence indiquée en paires de lignes par millimètre (lp/mm) et se compose d'une double couche de chrome sur un substrat de silice fondue de 1.1mm.