

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir Ultrarapide, 1000-1060 nm, 12,7 mm de dia.



Stock #14-845 20+ In Stock

-

1

+

€225^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€225,00 prix unitaire
Qté 10+	€198,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Yb:doped Lasers 1st Harmonic

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
80

Commercial Polish	Surface Arrière:
12.70 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
6.35 ±0.10	Épaisseur (mm):
<10	Parallélisme (arcsec):
Propriétés optiques	
10-5	Qualité de Surface:
R _s >99.95% @ 1000 - 1060nm R _p >99.9% @ 1000 - 1060nm	Spécification du Traitement:
0 ±20fs ² @ 1000 - 1060nm (s-pol & p-pol)	GDD Specification:
1000 - 1060	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/8	Planéité de Surface (P-V):
Dielectric	Type de Traitement:
Ultrafast (1000-1060nm)	Traitement:
1030	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
45	Angle d'Incidence (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
0.45 J/cm ² @ 1030nm, 207fs, 1 pulse 0.35 J/cm ² @ 1030nm, 207fs, 1,000 pulses	Damage Threshold, By Design: □


Conformité réglementaire
Visionner
Certificate of Conformance:

Description produit

- Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
 - Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
 - GDD de 0±20fs² dans la gamme de longueurs d'onde de conception
- Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD TECHSPEC® sont conçus pour avoir une réflectivité élevée à un angle d'incidence de 0° ou 45°, ce qui les rend idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceau laser ultrarapide. Ces miroirs ont un traitement de compensation de dispersion obtenu par un procédé de traitement par pulvérisation ionique de précision, offrant une dispersion et une absorption plus faibles que les miroirs laser diélectriques traditionnels. Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les applications typiques incluent l'utilisation dans le transport d'impulsions laser femtoseconde.

Remarque : Veuillez nous [contacter](#) si votre application nécessite un miroir ultrarapide à faible GDD TECHSPEC avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

Montures compatibles

;