

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Mire de Résolution Positive NBS 1963A, Opale, 1-18, 101,6 x 101,6 mm



NBS 1963A Resolution Target

Stock **#85-281** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €319⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4	€319,00 prix unitaire
Qté 5+	€303,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Positive

Remarque:
Pattern Location is Centered

NIST Certification:
No

Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0,

4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0

Propriétés physiques et mécaniques

42.9 x 40.9 **Taille de Motif (mm):**

101.6 x 101.6 **Dimensions (mm):**

1.50 ± 0.100 **Épaisseur (mm):**

± 0.100 **Tolérance Dimensionnelle (mm):**

± 2.7 - 1.3 **Line Width Tolerance (µm):**

Propriétés optiques

Vacuum deposited durable chromium pattern **Traitement:**

1-18 **Fréquence (lp/mm):**

Opal Glass **Substrat:** □

≥ 3.0 **Densité Optique OD:**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **Reach 235:**

Description produit

- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S'accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm

Les Mires de Résolution NBS 1963A utilisent le modèle de résolution 1963A du National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963A sont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.