

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-18, 50,8 x 50,8 mm



NBS 1963AResolution Target

Stock **#39-857** FIN DE SÉRIE **6 In Stock**

-

1

+

€268⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€268,00 prix unitaire
Qté 5+	€255,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type:	Positive
NIST Certification:	No
Changes in Frequency Steps: 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0	

Propriétés physiques et mécaniques

45.5 x43.0	Taille de Motif (mm):
50.8 x50.8 ±0.51	Dimensions (mm):
1.50	Épaisseur (mm):
±0.5	Line Width Tolerance (µm):

Propriétés optiques

Vacuum deposited durable chromium pattern	Traitement:
1-18	Fréqunce (lp/mm):
Float Glass	Substrat:
≥3.0	Densité Optique OD:
20-10	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S'accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm

Les Mires de Résolution NBS 1963A utilisent le modèle de résolution 1963A du National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963A sont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.