


TECHSPEC[®] Plan Étalon en Silice Fondue $\lambda/20$, Double Surface, 1" de dia.



Stock **#48-129** 5 In Stock

-

1

+

€314¹⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€314,15 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Interferometry Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
22.90	Ouverture Utile CA (mm):
1.00 ±0.04	Diamètre (pouces):
25.40 ±1.0	Diamètre (mm):
0.50 ±0.06	Épaisseur (pouces):
12.70 ±1.5	Épaisseur (mm):
Protective as needed	Biseau:
Dual Surface	Construction:
Fine Ground	Bords:
≤30	Parallélisme (arcsec):
0.16	Rapport de Poisson:
73	Module d'Élasticité de Young (GPa):
522.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: 
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
60-40	Qualité de Surface:
67.8	Nombre d'Abbe (ν _d):
200 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/20	Planéité de Surface (P-V):

Propriétés des matériaux	
2.20	Densité (g/cm³):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
 - Certifiées avec un interféromètre Zygo
 - Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
 - [Plans Étalons, Surface Unique](#) également disponibles
- Les Plans Étalons de Précision Double Surface TECHSPEC® sont meulés et polis sur les deux surfaces aux précisions indiquées de façon à ce que chaque surface puisse être utilisée pour les applications de test. Les deux surfaces ont été testées et certifiées par notre Interféromètre Zygo. Chaque plan inclut un coffret de rangement résistant. Les Plans Étalons de Précision Double Surface TECHSPEC® λ/20 ≥ 76,2 mm incluent en plus un certificat de calibration. Ces plans à double surface ne sont pas traités et sont proposés dans des diamètres allant de 25,40 à 304,80 mm.

MONTURES COMPATIBLES

