

10 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi



Stock #57-875 **FIN DE SÉRIE** 2 In Stock

- 1 + €400.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4	€400,00 prix unitaire
Qté 5+	€380,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

3.00 Longueur (pouces):

12.7 x 25.4 Taille de Motif (mm):

1.10 Épaisseur (mm):

1.00 Largeur (pouces):

Propriétés optiques

Traitement:

Vacuum Deposited Chrome
Fluorescent Peak Excitation @ 365 nm; Fluorescent
Peak Emission @ 550 nm

Fréquence (lp/mm):

10.00

Substrat:

Fused Silica with Fluorescent Backing

Densité Optique OD:

3.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 240:

Conforme

Description produit

- Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
- Transmission >92% à 270nm
- Pic d'Excitation @ 365nm, Pic d'Emission @ 550nm

Ces versions améliorées de nos ronchi rulings se composent d'un traitement phosphorescent à large bande. Avec un pic d'excitation à 365nm et un pic d'émission à 550nm; ces diapos sont idéalement appropriées pour tester la résolution d'instrumentation utilisant des sources lumineuses UV, spécifiquement en utilisations biomédicales. Le motif est imprimé sur le derrière du substrat de verre pour que le plan focal soit aligné avec le traitement. Chaque diapo à sa fréquence indiquée en paires de lignes par millimètre (lp/mm) et se compose d'une double couche de chrome sur un substrat de silice fondue de 1.1mm.