

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 100mm, Objectif a Distance Focale Fixe Serie LF



100mm Focal Length, #85-204

Stock #85-204 3-4 JOURS



1



€1.500,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.500,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
104.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
29.2mm - 3.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
40.1mm - 5.0°

Filetage Filtre:

M46 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 61
Poids (g): 564
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 21.9mm - 2.7°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 58.4mm - 7.3°
Cercle Image Max. (mm): 43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0318
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 164.5mm - 20.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm: 164.5mm - 20.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 102.2mm - 12.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 64.8mm - 8.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 32.8mm - 4.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 26.4mm - 3.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 100.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.22
Taille maximale du capteur: 35mm
Distance de Travail (mm): 500 - ∞
Monture: F-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/22
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 55.2
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 16.4mm - 2.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 48.56
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -51.39
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 158.2mm - 19.7° Vertical: 118.6mm - 14.8° Diagonal: 198.1mm - 24.5°
Distorsion maximum (%): 0.06
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-H: 133.3mm - 16.6°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 102.2mm - 12.7°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -45.16
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Lens for Large Format Sensors
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating

temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
