

Plateau Métrique d’Axe Z, Platine de Montage de 100 mm x 100 mm



Stock **#62-298** 14 In Stock

-

1

+

€1.120⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.120,00 prix unitaire
Qté 5+	€1.043,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

MetricType:

Propriétés physiques et mécaniques

Linear (Z)Type de Mouvement:

Crossed Roller BearingGuide System:

100 x 100	Taille de Plateau (mm):
M16 x 1	Filetage au Centre:
Aluminium Stage	Construction:
±10	Ajustement de Hauteur (mm):
7	Capacité de Charge (kg):
(4) 4.5mm Diameters on 90mm Sq.	Trous pour Écrous SHCS:
3	Précision (µm):
0.5	Course par Tour de 360° (mm):
1.22	Poids (kg):

Connectivité matérielle & interfaçage

Metric Micrometer		Mécanisme:

Filetage & montage

(1) M16 x 1, (12) M4 x 0.7

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit


- Mouvement fin micrométrique
- Disponible en quatre tailles
- Aluminium anodisé noir
- Molette de verrouillage


Les Plateaux Métriques d'Axe Z permettent un mouvement micrométrique de composants optiques. Une rotation de la molette égale à 0.5mm. L'ajustement de hauteur est de $\pm 2,5$ mm pour les plateaux de 25 mm et 40 mm et de $\pm 5,0$ mm pour les plateaux de 60 et 80 mm. Les Plateaux Métriques d'Axe Z sont disponibles en aluminium anodisé noir et sont dotées d'une molette de verrouillage. Les platines sont disponibles en quatre tailles.

Une platine adaptatrice supérieure de 40 mm x 40 mm, 8 mm d'épaisseur (#58-290) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse 1/4-20 ou M6. Compatibles avec le platines suivantes : #55-029, #55-030, #55-031, #55-838 et #55-839.


Les Plateaux d'Axe Z de 60 mm de côté (#55-032) et de 80 mm de côté (#56-335) sont compatibles avec les platines suivantes : #54-687, #55-459, #55-840, #55-841 et #56-335.

Informations techniques






Units: mm



Units: mm



Units: mm

