

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

1" x 11,9", 0,75" Distance Focale, Lentille Cylindrique



Cylinder Fresnel Lenses

Stock **#46-110** 5 In Stock

-

1

+

€63⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€63,00 prix unitaire
Qté 11-49	€57,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fresnel Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
0.06	Épaisseur Centrale CT (pouces):
±0.05	Tolérance Dimensionelle (pouces):

1.0 x 11.9	Dimensions (pouces):
25.4 x 302.26	Dimensions (mm):
0.75 x 11.9	Taille Effective (pouces):
±0.020	Tolérance Épaisseur (pouces):

Propriétés optiques	
19.05	Distance Focale EFL (mm):
Acrylic	Substrat: ☐
Uncoated	Traitement:
400 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
0.75	Distance Focale EFL (pouces):
200.00	Traits par Pouce:
1.49	Indice de Réfraction (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Environnement & durabilité	
80 (Maximum)	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Version aplatie d'une lentille cylindrique standard
- Parfaites pour focaliser la lumière en une ligne
- Plusieurs dimensions disponibles

Une lentille de Fresnel cylindrique est une version aplatie d'une lentille cylindrique standard. Ces lentilles peuvent être utilisées dans des applications qui nécessitent de focaliser la lumière en une ligne.

Informations techniques

