


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #87-035

3-4 JOURS

-

1

+

€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€125,00

Qté 6+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.5 x 17.6

Angle d'Incidence (°):
45

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,050.00

Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 17.60
Traitement: Hard Coated
Réflexion (%) : >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 790 - 1000
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.05
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%) : >85, Average Polarization >80, Absolute Polarization
Bande de Transmission (nm): 1085 - 1600
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 12.50
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Tolérance Front d'Onde Transmis: λ/4
Tolérance de Coupure (%) : ±2
Facteur Pente (%) : 3.00
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 790 - 1600
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.79 - 1.6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme