

TECHSPEC® 1064nm, 2X - 8X, Expanseur Variable de Faisceaux



1064nm 2X - 8X, #87-568

Stock #87-568 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

 €1.645,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€1.645,00
Qté 5+
€1.455,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 ±0.06

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Ouverture d'Entrée (mm): 15
Ouverture de Sortie (mm): 30
Puissance d'Expansion: 2X - 8X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 169.00
Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%): >97.5 @ DWL
Type: Beam Expander
Poids (g): 501
Diamètre du Logement (mm): 51
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/7 @ 1064nm for Input Beam ≤4 mm (2X-6X) <λ/7 @ 1064nm for Input Beam ≤2mm (>6X)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1063 - 1065nm R _{avg} <0.5% @ 1030 - 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1030 - 1100
Style: Variable Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm² (>3X), 5 J/cm² (2-3X) @ 10ns, 20 Hz, 1064nm
Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner