

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 1064nm, 12,5mm de Diametre, Filtre Laser a Haute Resistance



Stock #68-859 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€95,70**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€95,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0.00

Densité Optique OD:
≥4.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
1,064.00

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 5.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±1.5
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): >80
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 900 - 1054 & 1074 - 1400
Ouverture Utile (%): >90
Front d'Onde Transmis, RMS: $\lambda/4$
Parallélisme (arcsec): <30
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°): ±5.0
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner