


[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## Monture à Cardan pour Optiques de 108,0 mm/4,25" de dia.



Stock **#17-410** **3 In Stock**

-

1

+

€2.260<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €2.260,00 prix unitaire          |
| Qté 5+            | €2.147,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type:

Adjustable - Tip-Tilt

Type d'Optique:

Circular

Type de Monture:

Three Spring-Loaded Clips

|                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Micrometer                                                       | Type of Adjustment Screws:                |
| Propriétés physiques et mécaniques                               |                                           |
| 92                                                               | Ouverture Utile CA (mm):                  |
| ±6.0                                                             | Angle d'Inclinaison (°):                  |
| ±6.0                                                             | Angle d'Inclinaison (°):                  |
| 20                                                               | Max. Thickness of Compatible Optics (mm): |
| 88.90                                                            | Hauteur de l'axe optique (mm):            |
| 4 / 4.25                                                         | Size of Compatible Optics (inches):       |
| 3.5                                                              | Hauteur de l'axe optique (pouces):        |
| Filetage & montage                                               |                                           |
| Taille des optiques compatibles (mm):<br>100.00 - 101.60, 108.00 |                                           |
| Conformité réglementaire                                         |                                           |
| RoHS 2015:                                                       | Dispensé                                  |
| Certificate of Conformance:                                      | Visionner                                 |
| Reach 247:                                                       | Contains SVHC(s)                          |

Description produit

• Mouvement à cardan pour un alignement précis de l'indinaison

• Compatibles avec les optiques de diamètre 4", 4,25", 6" et 8", 10" et 12"


• Conçues pour le miroirs plans

• Montage direct sur des tables optiques impériales et métriques pour l'intégration dans des systèmes

• Des [Montures de Précision à Cardan](#) pour des optiques plus petites sont également disponibles

Les Montures de Mroir Optique de Grand Diamètre à Cardan sont idéaux pour intégrer des miroirs de précision de grand diamètre ou d'autres composants optiques dans les systèmes OEM et les systèmes de paillasse. Ces montures de miroir à cardan sont compatibles avec les optiques de 4,25" (avec un adaptateur inclus pour 4"), 6" et 8", 10" et 12" de diamètre. Le mouvement du cardan centre les axes de rotation sur la surface optique, ce qui, combiné au réglage de précision micrométrique de l'inclinaison, permet un contrôle précis de la trajectoire du faisceau. Les Montures de Mroir Optique de Grand Diamètre à Cardan comportent des fentes de montage pour un montage direct sur une table optique, parallèlement ou à 45° de la trajectoire du faisceau. Les fentes de montage sont compatibles avec le matériel de montage M6 et ¼"-20.

Informations techniques



| Dimensions          |                         |                     |                           |                              |                          |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Optic Diameter (mm) | Optic Diameter (inches) | Clear Aperture (mm) | Max. Optic Thickness (mm) | Optical Axis Height (inches) | Optical Axis Height (mm) |
|                     | A                       | B                   | C                         | D                            | D                        |
| 101.6/108.0         | 4/4.25                  | 92                  | 20                        | 3.5                          | 88.9                     |
| 152.4               | 6                       | 140                 | 30                        | 4.5                          | 114.3                    |
| 203.2               | 8                       | 190                 | 40                        | 6.25                         | 158.8                    |
| 254.0               | 10                      | 248.80              | 55                        | 8                            | 203.20                   |
| 304.8               | 12                      | 298.80              | 55                        | 9                            | 228.60                   |