

[Afficher tous les 128 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Miroir Plan Précis $\lambda/20$ en Silice Fondue, Argent Protégé, 10" de dia.



Stock **#65-879-577** [CONTACT](#)

- 1 + **€8.908,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€8.908,00
Qté 3+
€8.463,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/20$ (measured before coating)

Surface Arrière:
Commercial Polish

Qualité de Surface: 60-40
Diamètre (mm): 254.00 +0.0/-1.02
Tolérance Diamètre (pouces): +0.0/-0.04
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 228.6
Remarque: Flatness is specified as Peak to Valley
Épaisseur (mm): 38.10 ±2.5
Tolérance Épaisseur (mm): ±2.5
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Damage Threshold, Reference:  0.5 J/cm² @532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme