

TECHSPEC® Miroirs à Angle Droit $\lambda/20$ Haute Tolérance Raie Laser, 10 mm., 532 nm



Stock **#37-653** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€232,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€232,00

Qté 6+
€185,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/20$

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Longueur des Côtés (mm): 10.00
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.00/-0.10
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 532nm @ 45° AOI R _{avg} >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Traitement: Laser Mirror (532nm)
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 14.10
Type: Right Angle Mirror
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Tolérance Angulaire (arcsec): ±15
Damage Threshold, Reference: ☐ 1MW/cm ² @ 532nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner